

Garant**Snittapper til bund- og gennemgangshuller, TiN, Type: 5-16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130055 5-16
GTIN	4062406055516
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	180 mm
Gvinddybde	190,5 mm
Gvind-Ø	127 mm
Kernehul-Ø	125,5 mm
Skaft-Ø D _s	56 mm
Gvindgange pr. tomme	16
Gvindstigning	1,588 mm
Antal skær Z	12
Antal spånnoter	12
Skæremateriale	HSS
Skaftfirkant □	44 mm
Gvindtype	UN
Gvindstørrelse	5-16 UN

Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter