

Garant**Snittapper til bund- og gennemgangshuller, TiN, Type: 2.3/4-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130055 2.3/4-12
GTIN	4062406054779
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	160 mm
Antal spånnoter	8
Gevindstigning	2,117 mm
Gevindgange pr. tomme	12
Skaft-Ø D _s	50 mm
Skaftfirkant □	39 mm
Gevind-Ø	69,85 mm
Antal skær Z	8
Kernehul-Ø	67,8 mm
Skæremateriale	HSS
Gevinddybde	104,78 mm
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	2.3/4-12 UN

Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper