

**Garant****Snittapper til bund- og gennemgangshuller, TiN, Type: 3.1/2-12****Bestillingsdata**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 130055 3.1/2-12 |
| GTIN                | 4062406055080   |
| Artikelklasse       | 10N             |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Samlet længde L        | 160 mm      |
| Antal spånnoter        | 10          |
| Gvinddybde             | 133,35 mm   |
| Gvindstigning          | 2,117 mm    |
| Gvindgange pr. tomme   | 12          |
| Skaftfirkant □         | 39 mm       |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub> | 50 mm       |
| Antal skær Z           | 10          |
| Skæremateriale         | HSS         |
| Gvind-Ø                | 88,9 mm     |
| Kernehul-Ø             | 86,9 mm     |
| Gvindtype              | UN          |
| Gvindstørrelse         | 3.1/2-12 UN |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Belægning                  | TiN  |
| Flankevinkel               | 60 grader                                      |
| Gevindstandard             | ASME B1.1                                      |
| Toleranceklasse            | 1B   |
| Toleranceklasse            | 2B +0,20                                       |
| Toleranceklasse            | 3B   |
| Toleranceklasse            | 2B   |
| Toleranceklasse            | 2B +0,10                                       |
| Toleranceklasse            | 2B +0,05                                       |
| Skærfasform                | C  |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                           |
| Indvendig køling           | nej  |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul       |
| Skæreretning               | højre  |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering                  | uden   |
| Produkttype                | Snittapper                                     |