

Garant**Snittapper til bund- og gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 2.5/8-8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130056 2.5/8-8
GTIN	4062406055851
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 8

Gevind-Ø: 66,675 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D_s: 50 mm

Skaftfirkant □: 39 mm

Kernehul-Ø: 64,7 mm

Teknisk beskrivelse

Skaftfirkant □	39 mm
Antal skær Z	6
Gevindgange pr. tomme	8
Gevind-Ø	66,675 mm
Gevinddybde	100 mm
Kernehul-Ø	64,7 mm
Skaft-Ø D _s	50 mm
Gevindstigning	3,175 mm

Samlet længde L	160 mm
Skæremateriale	HSS
Antal spånnoter	6
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	2.5/8-8 UN LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper