

Garant**Snittapper til bund- og gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 2.3/4-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130056 2.3/4-12
GTIN	4062406055905
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Gevinddybde	104,78 mm
Skaftfirkant □	39 mm
Skaft-Ø D _s	50 mm
Samlet længde L	160 mm
Kernehul-Ø	67,8 mm
Antal spånnoter	8
Skæremateriale	HSS
Gevindgange pr. tomme	12
Gevind-Ø	69,85 mm
Gevindstigning	2,117 mm
Antal skær Z	8
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	2.3/4-12 UN LH

Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter