

Garant**Snittapper til bund- og gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 4.7/8-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130056 4.7/8-12
GTIN	4062406056636
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	121,7 mm
Antal skær Z	12
Skaft-Ø D _s	56 mm
Skaftfirkant □	44 mm
Gvinddybde	185,7 mm
Antal spånnoter	12
Samlet længde L	180 mm
Gvindstigning	2,117 mm
Skæremateriale	HSS
Gvindgange pr. tomme	12
Gvind-Ø	123,8 mm
Gvindtype	UN-LH
Gvindstørrelse	4.7/8-12 UN LH

Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter