

**Garant****Snittapper til bund- og gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 5-16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130056 5-16
GTIN	4062406056643
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

Gevindgange pr. tomme	16
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Skaftfirkant □	44 mm
Samlet længde L	180 mm
Kernehul-Ø	125,5 mm
Antal skær Z	12
Gevindstigning	1,588 mm
Gevinddybde	190,5 mm
Skæremateriale	HSS
Gevind-Ø	127 mm
Antal spånnoter	12
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	5-16 UN LH

Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter