

HOLEX®
Fladespændepatron form ADB med kølekanaler., SK 40 A = 100, Spænde-Ø D1: 14 mm

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 300265 14 |
| GTIN | 4045197701183 |
| Artikelklasse | 32A |

Beskrivelse
Udførelse:

Med Balluffchip-boring.

Med kølekanaler.
Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308810 – 308830.

Norm: DIN 6359

Holder-standard: DIN 69871

Holder-standard: ISO 7388-1

Form: ADB

Kølekanaler: Ikke låsbar

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 15000 min⁻¹

Udvendig Ø D: 44 mm

Ekstra spændeskruer 309900: 12

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|---------------|
| Spænde-Ø D ₁ | 14 mm |
| Ekstra spændeskruer 309900 | 12 |
| Udvendig Ø D | 44 mm |
| Adapter | SK 40 A = 100 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Norm | DIN 6359 |
| Holder-standard | DIN 69871 |
| Holder-standard | ISO 7388-1 |
| Form | ADB |
| Kølekanaler | Ikke låsbar |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min ⁻¹ |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm |
| Spåntagningsstrategi | HPC |

Tilbehør

| | |
|---|-----------|
| Antræksbolte Form A Passer til konus 40 | 308600 40 |
| Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40 | 308720 40 |
| Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40 | 308765 40 |
| Antræksbolte tætnet Passer til konus 40 | 308635 40 |
| Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40 | 308795 40 |
| Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40 | 308790 40 |
| Spændebolt Hurco 45° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40 | 308801 40 |
| Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40 | 308785 40 |
| Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40 | 308740 40 |
| Spændenøgle til. Spændebolt iht. DIN 7388 Passer til konus 40 SK | 308830 40 |
| Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 40 | 308610 40 |
| Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40 | 308650 40 |
| Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40 | 308760 40 |
| Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 40 | 308615 40 |
| | 308812 40 |

Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 Passer til konus 40 SK

Spændenøgle til. Spændebolt iht. DIN 69872 Passer til konus 40 SK

308820 40

Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40

308806 40

Antræksbolte tætnet Passer til konus 40

308660 40

Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40

308620 40

Antræksbolte form B Passer til konus 40

308640 40

Antræksbolte Mazak, tætnet, form A Passer til konus 40M

308670 40M

Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 Passer til konus 40 SK

308810 40

Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40

308630 40

Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40

308802 40

Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40

308700 40

Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 40

308605 40

Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40

308625 40