

Garant**Krympepatron med kølekanaler og forstærkede sider, HSK-A 63 kort, Spænde-Ø D1: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

308296 6

GTIN

Artikelklasse

31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Højvarmefast stål.
- Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm.
- Til HSS og HM.
- Skafter slebne efter hærkning (rolig gang!)
- Med Balluffchip-boring
- Glasperleblæst
- Med kølekanaler og gevind med lås.

Fordel:

Optimeret konstruktion. Virker vibrationsdæpende, bedre emneoverflade, skånsom for spindel og værktøj.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6. Egned til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

Specialtilbehør:

Krympepatronforlængere nr. 302410 - 302416. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 - 304755.

Teknisk beskrivelseSpænde-Ø D₁

6 mm

Udragende længde, A-mål

70 mm

Ø D ₂	22 mm
Udvendig Ø D	28,8 mm
Kølekanaler	låsbar
Adapter	HSK-A 63 kort
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Krympepatron

Tilbehør

Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Underskab	354290
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Køleenhed Type CU1	354215 CU1