

Garant**HM-NC-forbor 90° spiraliseret, ubelagt, Ø DC h6: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	121020 10
GTIN	4045197038470
Artikelklasse	11E

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcist **centreret slebet spids. Nem forboring** og **høj formnøjagtighed** af centrerboringen. Stabil takket være korte spånnoter.

≥ Ø 6 mm med medbringerflade HB.

Anvendelse:

Med spidsvinkel **90°** til forboring og samtidig forsænkning, hvis der følger et spiralbor med mindre Ø.

Bemærk:

Anvend omdrejningstal for den faktiske bor-Ø (ikke generelt for den udvendige bor-Ø).

Teknisk beskrivelse

Skafttolerance	h6
Nominel Ø D _c	10 mm
Spånnotlængde L _c	24 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm ²	0,03 mm/o
Skaft-Ø D _s	10 mm
Samlet længde L	70 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM

Norm	Fabriksstandard
Tolerance, nom. Ø	h6
Spidsvinkel	90 grader
Antal skær Z	2
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Forbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	200 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	180 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		