

Garant**Holder til Weldon-skafter, cylindrisk, slank, Spænde-Ø D1: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300415 6
GTIN	4045197700889
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Cylindrisk holder med Weldon-skaft og en spændeskruer til værktøjsopspænding. Ø6 mm gennemgangsboring til **indvendig køling**.

Udførelse:

Udførelse af spændeskruen: M6 × 0,5 – TX 10

Fordel:

Lav interferenskontur takket være slank konstruktion og variation af spændelængder.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer nr. 300416.

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	6 mm
L ₁	40 mm
Samlet længde L	150 mm
Ø D ₂	9,8 mm
Udvendig Ø D	20 mm
Indvendig køling	ja
Produkttype	Fladespændepatron

Tilbehør

Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Spændeskruer til mikrospændeholder Gevindstørrelse M6	300416 M6
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Antræksbolte tætnet Passer til konus 50	308660 50
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308635 40

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 30	308760 30
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 30	308610 30
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 30	308785 30
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 30	308765 30
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40