

Garant**Holder til Weldon-skafter, cylindrisk, slank, Spænde-Ø D1: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300415 20
GTIN	4045197701855
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Cylindrisk holder med Weldon-skaft og en spændeskruer til værktøjsopspænding. Ø6 mm gennemgangsboring til **indvendig køling**.

Udførelse:

Udførelse af spændeskruen: M16 × 1 – SKT 5

Fordel:

Lav interferenskontur takket være slank konstruktion og variation af spændelængder.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer nr. 300416.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	160 mm
Spænde-Ø D ₁	20 mm
Ø D ₂	31 mm
L ₁	100 mm
Udvendig Ø D	32 mm
Indvendig køling	ja
Produkttype	Fladespændepatron

Tilbehør

Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 30	308785 30
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
	308700 40

Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40

Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50

308830 50

Spændeskruer til mikrospændeholder Gevindstørrelse M16

300416 M16

AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40

308625 40

AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40

308630 40

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40

308795 40

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 30

308765 30

Antræksbolteform B Passer til konus 40

308640 40

Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50

308605 50

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50

308760 50

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50

308795 50

Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50

308720 50

Antræksbolteform B Passer til konus 50

308640 50

Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50

308615 50

Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 30

308610 30

Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40

308615 40

Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50

308785 50

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 30

308760 30

Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 50

308610 50

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40

308790 40

Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40

308785 40

Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50

308820 50

Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40

308806 40