

Garant**Holder til Weldon-skafter, cylindrisk, slank, Spænde-Ø D1: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300415 14
GTIN	4045197701824
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Cylindrisk holder med Weldon-skaft og en spændeskruer til værktøjsopspænding. Ø6 mm gennemgangsboring til **indvendig køling**.

Udførelse:

Udførelse af spændeskruen: M12 × 1 – SKT 5

Fordel:

Lav interferenskontur takket være slank konstruktion og variation af spændelængder.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer nr. 300416.

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	14 mm
L ₁	100 mm
Samlet længde L	150 mm
Ø D ₂	23 mm
Udvendig Ø D	20 mm
Indvendig køling	ja
Produkttype	Fladespændepatron

Tilbehør

AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 30	308785 30
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 30	308760 30
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 30	308610 30
Spændeskruer til mikrospændeholder Gevindstørrelse M12	300416 M12
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40

Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 30	308765 30
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40