

**ER-spændetang, ER 32, Nom. spænde-Ø d: 7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308981 7
GTIN	2050001767073
Artikelklasse	39Y

**Beskrivelse****Udførelse:**

Komplet hærdet og slebet.

**Korrosionsbeskyttelse:** Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

**Fordel:**

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

**Bemærk:**

**Spænde-Ø-omfanget er op til 1 mm mindre for hver, f.eks. Ø 10 – 9 mm, undtagen ved Ø 1, 1,5 og 2 (her kun 0,5 mm).**

**Teknisk beskrivelse**

Nom. spænde-Ø d	7 mm
Adapter	ER 32
Norm	ISO 15488-B
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Type	470 E
Udvendig Ø D	33 mm
Samlet længde L	40 mm

Produkttype

Spændehoved