



ER-spændetang med tætning, ER 20, Nom. spænde-Ø d: 6mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 308916 6 |
| GTIN | 2050001768124 |
| Artikelklasse | 39Y |

Beskrivelse

Udførelse:

Komplet hærdet og slebet.

Korrosionsbeskyttelse: Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Bemærk:

Med **tætning** til indvendig køling (kan anvendes indtil 60 bar) kan kun spændes til nominelt mål.

Svarende til ISO 15488-A.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------|-------------|
| Nom. spænde-Ø d | 6 mm |
| Adapter | ER 20 |
| Norm | ISO 15488-A |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm |
| Type | 427 E |
| Udvendig Ø D | 20,7 mm |
| Samlet længde L | 31,5 mm |

Produkttype

Spændehoved