

**ER-spændetang med tætning, ER 16, Nom. spænde-Ø d: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308906 6
GTIN	2050001765161
Artikelklasse	39Y

Beskrivelse**Udførelse:**

Komplet hærdet og slebet.

Korrosionsbeskyttelse: Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Bemærk:

Med **tætning** til indvendig køling (kan anvendes indtil 60 bar) kan kun spændes til nominelt mål.

Svarende til ISO 15488-A.

Teknisk beskrivelse

Nom. spænde-Ø d	6 mm
Adapter	ER 16
Norm	ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Type	425 E
Udvendig Ø D	16,7 mm
Samlet længde L	27,5 mm

Produkttype

Spændehoved