

**ER-spændetang med tætning, ER 20, Nom. spænde-Ø d: 11 mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 308916 11     |
| GTIN                | 2050001767721 |
| Artikelklasse       | 39Y           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Komplet hærdet og slebet.

**Korrosionsbeskyttelse:** Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

**Fordel:**

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

**Bemærk:**

Med **tætning** til indvendig køling (kan anvendes indtil 60 bar) kan kun spændes til nominelt mål.

**Svarende til ISO 15488-A.**

**Teknisk beskrivelse**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Nom. spænde-Ø d     | 11 mm       |
| Adapter             | ER 20       |
| Norm                | ISO 15488-A |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm      |
| Type                | 427 E       |
| Udvendig Ø D        | 20,7 mm     |
| Samlet længde L     | 31,5 mm     |

Produkttype

Spændehoved