



## ER-spændetang med tætning, ER 16, Nom. spænde-Ø d: 8mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	308906 8
GTIN	2050001767424
Artikelklasse	39Y

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Komplet hærdet og slebet.

**Korrosionsbeskyttelse:** Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

**Fordel:**

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

**Bemærk:**

Med **tætning** til indvendig køling (kan anvendes indtil 60 bar) kan kun spændes til nominelt mål.

**Svarende til ISO 15488-A.**

### Teknisk beskrivelse

Nom. spænde-Ø d	8 mm
Adapter	ER 16
Norm	ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Type	425 E
Udvendig Ø D	16,7 mm
Samlet længde L	27,5 mm

Produkttype

Spændehoved