

**ER-spændetang, ER 32, Nom. spænde-Ø d: 20mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 308981 20     |
| GTIN                | 2050001768018 |
| Artikelklasse       | 39Y           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Komplet hærdet og slebet.

**Korrosionsbeskyttelse:** Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

**Fordel:**

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

**Bemærk:**

**Spænde-Ø-omfanget er op til 1 mm mindre for hver, f.eks. Ø 10 – 9 mm, undtagen ved Ø 1, 1,5 og 2 (her kun 0,5 mm).**

**Teknisk beskrivelse**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Nom. spænde-Ø d     | 20 mm       |
| Adapter             | ER 32       |
| Norm                | ISO 15488-B |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm      |
| Type                | 470 E       |
| Udvendig Ø D        | 33 mm       |
| Samlet længde L     | 40 mm       |

Produkttype

Spændehoved