

**ER-spændetang med tætning, ER 40, Nom. spænde-Ø d: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308992 25
GTIN	2050001767431
Artikelklasse	39Y

**Beskrivelse****Udførelse:**

Komplet hærdet og slebet.

**Korrosionsbeskyttelse:** Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

**Fordel:**

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

**Bemærk:**

Med **tætning** til indvendig køling (kan anvendes indtil 60 bar) kan kun spændes til nominelt mål.

**Svarende til ISO 15488-A.**

**Teknisk beskrivelse**

Nom. spænde-Ø d	25 mm
Adapter	ER 40
Norm	ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Type	471 E
Udvendig Ø D	40,7 mm
Samlet længde L	46 mm

Produkttype

Spændehoved