

**ER-spændetang HP, ER 16, Nom. spænde-Ø d: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309370 6
GTIN	2050001766182
Artikelklasse	39Y

Beskrivelse**Udførelse:**

System-koncentricitet og gentagelsesnøjagtighed **3 µm** (3×D, maks. = 50 mm), i forbindelse med FAHRION CENTRO P-patron.

Korrosionsbeskyttelse: Spændetang komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Passer til:

Præcisions-ER-spændetangspatron CENTRO P.

Bemærk:

- **Optimal koncentricitet kun ved anvendelse i CENTRO P-patron.**
- **Spændeområde h10 (kun nominelt mål).**

Teknisk beskrivelse

Nom. spænde-Ø d	6 mm
Adapter	ER 16
Norm	ISO 15488-B
Rundløbsnøjagtighed	≤ 2 µm
Type	426 E

Udvendig Ø D	17 mm
Samlet længde L	27,5 mm
Produkttype	Spændetang