



## ER-spændetang HP, ER 8, Nom. spænde-Ø d: 4mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	309365 4
GTIN	2050001766687
Artikelklasse	39Y

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**System-koncentricitet** og gentagelsesnøjagtighed **3 µm** (3×D, maks. = 50 mm), i forbindelse med FAHRION CENTRO P-patron.

**Korrosionsbeskyttelse:** Spændetang komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

#### Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

#### Passer til:

Præcisions-ER-spændetangspatron CENTRO P.

#### Bemærk:

- **Optimal koncentricitet kun ved anvendelse i CENTRO P-patron.**
- **Spændeområde h10 (kun nominelt mål).**

### Teknisk beskrivelse

Nom. spænde-Ø d	4 mm
Adapter	ER 8
Norm	ISO 15488-B
Rundløbsnøjagtighed	≤ 2 µm
Type	4004 E

Udvendig Ø D	8,5 mm
Samlet længde L	13,6 mm
Produkttype	Spændetang