



## ER-spændetang med tætning, ER 32, Nom. spænde-Ø d: 3mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	308986 3
GTIN	2050001764898
Artikelklasse	39Y

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Komplet hærdet og slebet.

**Korrosionsbeskyttelse:** Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

**Fordel:**

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

**Bemærk:**

Med **tætning** til indvendig køling (kan anvendes indtil 60 bar) kan kun spændes til nominelt mål.

**Svarende til ISO 15488-A.**

### Teknisk beskrivelse

Nom. spænde-Ø d	3 mm
Adapter	ER 32
Norm	ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Type	469 E
Udvendig Ø D	32,7 mm
Samlet længde L	40 mm

Produkttype

Spændehoved