

Garant**Spændeskruer med IK, Til dorn-Ø: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	575096 16
GTIN	4062406057053
Artikelklasse	53D

Beskrivelse**Udførelse:**

Spændeskruer (galvaniseret) med indvendig sekskant. **Med kølemiddelkanaler.**

Anvendelse:

Til fastholdelse af GARANT rund- og tallerkenbørster. **Bemærk drejningsmomentet.**

Teknisk beskrivelse

Anbefalet tilspændingsmoment	15 Nm
Til dorn-Ø	16 mm
Nøglestørrelse	6 mm
Hoved-Ø	20 mm
Gevind M	M8
Hovedtykkelse K	13 mm
Produkttype	Spændeskruer

