

Garant**Spændeskruer med IK, Til dorn-Ø: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	575096 32
GTIN	4062406057084
Artikelklasse	53D

Beskrivelse**Udførelse:**

Spændeskruer (galvaniseret) med indvendig sekskant. **Med kølemiddelkanaler.**

Anvendelse:

Til fastholdelse af GARANT rund- og tallerkenbørster. **Bemærk drejningsmomentet.**

Teknisk beskrivelse

Anbefalet tilspændingsmoment	30 Nm
Nøglestørrelse	8 mm
Til dorn-Ø	32 mm
Hoved-Ø	56 mm
Gevind M	M16
Hovedtykkelse K	9,5 mm
Produkttype	Spændeskruer

