

Garant**Spændeskruer med IK, Til dorn-Ø: 22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	575096 22
GTIN	4062406057060
Artikelklasse	53D

Beskrivelse**Udførelse:**

Spændeskruer (galvaniseret) med indvendig sekskant. **Med kølemiddelkanaler.**

Anvendelse:

Til fastholdelse af GARANT rund- og tallerkenbørster. **Bemærk drejningsmomentet.**

Teknisk beskrivelse

Hoved-Ø	32 mm
Anbefalet tilspændingsmoment	20 Nm
Til dorn-Ø	22 mm
Nøglestørrelse	6 mm
Gevind M	M10
Hovedtykkelse K	8,5 mm
Produkttype	Spændeskruer

