

**Garant****HM-NC-forbor 90° spiraliseret, ubelagt, Ø DC h6: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	121020 16
GTIN	4045197038494
Artikelklasse	11E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Præcist **centreret slebet spids. Nem forboring** og **høj formnøjagtighed** af centrerboringen. Stabil takket være korte spånnoter.

**≥ Ø 6 mm med medbringerflade HB.**

**Anvendelse:**

Med spidsvinkel **90°** til forboring og samtidig forsænkning, hvis der følger et spiralbor med mindre Ø.

**Bemærk:**

Anvend omdrejningstal for den faktiske bor-Ø (ikke generelt for den udvendige bor-Ø).

**Teknisk beskrivelse**

Spånnotlængde $L_c$	29 mm
Tilspænding $f$ i stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/o
Nominel Ø $D_c$	16 mm
Skafttolerance	h6
Skaft-Ø $D_s$	16 mm
Samlet længde $L$	75 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM

Norm	Fabriksstandard
Tolerance, nom. Ø	h6
Spidsvinkel	90 grader
Antal skær Z	2
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Forbor

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	200 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	180 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		