



## ER-spændetang HP med tætning, ER 32, Nom. spænde-Ø d: 11 mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 309377 11     |
| GTIN                | 2050001768483 |
| Artikelklasse       | 33F           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**System-koncentricitet** og gentagelsesnøjagtighed **3 µm** (3×D, maks. = 50 mm), i forbindelse med FAHRION CENTRO P-patron.

**Korrosionsbeskyttelse:** Spændetang komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

#### Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

#### Passer til:

Præcisions-ER-spændetangspatron CENTRO P.

#### Bemærk:

· **Optimal koncentricitet kun ved anvendelse i CENTRO P-patron.**

· **Spændeområde h10 (kun nominelt mål).**

Med **tætning** til indvendig køling (kan anvendes indtil 60 bar). **Svarende til ISO 15488-A.**

### Teknisk beskrivelse

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Nom. spænde-Ø d     | 11 mm       |
| Adapter             | ER 32       |
| Norm                | ISO 15488-A |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 2 µm      |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Type            | 469 E      |
| Udvendig Ø D    | 32,7 mm    |
| Samlet længde L | 40 mm      |
| Produkttype     | Spændetang |