

**LED-lommelygte (stift-) med batterier, Type: PEN****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	081461 PEN
GTIN	4062406056889
Artikelklasse	02A

Beskrivelse**Udførelse:**

Praktisk LED-stiftlommelygte med lampehoved, **der kan fokuseres**, hvilket giver kraftig og koncentreret belysning mellem 10° og 80°. Praktisk lommeclips og trykknop.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Teknisk beskrivelse

Batteritype	Micro, AAA
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Brændetid	6 h
ATEX-zone	Ingen
Vægt	60 g
Lyskilde	LED-modul

Hoved-Ø	17 mm
Lysnet	120 lm
Antal medfølgende batterier	2
Lommelygtefunktion	Fokus
Samlet længde	130 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Lommelygte

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081552 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081553 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081554 LR3
Lithium-metal-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081559 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081551 LR3