



LED-lommelygte (stift-) med batterier, Type: CRI-PEN



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081461 CRI-PEN
GTIN	4062406056896
Artikelklasse	02A

Beskrivelse

Udførelse:

LED-stiftlommelygte med lampehoved, der kan fokuseres, lommeclips og trykknop. LED med naturlige farver med **høj CRI-værdi** (> 95) til registrering af farvernes overensstemmelse.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 × AAA-batterier.

Teknisk beskrivelse

Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Lyskilde	LED-modul
ATEX-zone	Ingen
Brændetid	2 h
Antal medfølgende batterier	2

Batteritype	Micro, AAA
Lysnet	100 lm
Vægt	60 g
Lommelygtefunktion	Fokus
CRI-værdi	95
Samlet længde	135 mm
Totalbredde	17 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Lommelygte

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081551 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081554 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081552 LR3
Lithium-metal-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081559 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081553 LR3