

FAHRION®
FAHRION® PROTECTUM**ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser, ER 25, Nom. spænde-Ø d: 11 mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 309413 11 |
| GTIN | 2050001765970 |
| Artikelklasse | 39Y |

Beskrivelse**Udførelse:**

Med indvendig firkant til positiv medbringning af snittappen.

Med tætningsprop til indvendig køling (op til maks. 60 bar!) og sprøjtedysen.

FAHRION®-korrosionsbeskyttelse:

- **Spændetang komplet overfladebehandlet, også funktionsfladerne.**
- **Forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.**

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner, FAHRION-spændepatroner også til præcisions-ER-spændetangspatroner Centro P.

Bemærk:

FAHRION® spændetænger svarende til ISO 15488-A.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------|-------------|
| Nom. spænde-Ø d | 11 mm |
| Adapter | ER 25 |
| Norm | ISO 15488-A |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 µm |
| Type | 4282 E |

| | |
|-----------------|-------------|
| Udvendig Ø D | 25,7 mm |
| Samlet længde L | 34 mm |
| Produkttype | Spændehoved |