

**Garant****HM-centrerbor A, TiAlN, Ø DC k13: 6,3mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 121001 6,3    |
| GTIN                | 4045197596550 |
| Artikelklasse       | 11E           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slebet ud af hårdmetal-rundstav i et stykke. Spiralnotet.  
Til materialer op til **62 HRC**.

**Teknisk beskrivelse**

|   |              |
|---|--------------|
| Nominel Ø D <sub>c</sub>                      | 6,3 mm       |
| Antal skær Z                                  | 2            |
| Skafttolerance                                | h6           |
| Tilspænding f i stål < 1100 N/mm <sup>2</sup> | 0,15 mm/o    |
| Til emne-Ø                                    | 100 – 150 mm |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>                        | 16 mm        |
| Samlet længde L                               | 71 mm        |
| Belægning                                     | TiAlN        |
| Skæremateriale                                | HM           |
| Norm  | DIN 333      |
| Type  | A            |
| Tolerance, nom. Ø                             | k13          |
| Vinkel på forsænker                           | 60 grader    |
| Skæreretning                                  | højre        |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Skæft            | Cylinderskæft med h6 |
| Indvendig køling | nej                  |
| Farvering        | uden                 |
| Produkttype      | Centrerbor           |

## Brugerdata

|                               | Egnet til      | $V_c$    | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------|----------|
| Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup> | egnet          | 60 m/min | P        |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | egnet          | 40 m/min | P        |
| Stål < 55 HRC                 | egnet          | 20 m/min | H        |
| Stål < 60 HRC                 | egnet          | 15 m/min | H        |
| Stål < 67 HRC                 | betinget egnet | 10 m/min | H        |
| Olie                          | egnet          |          |          |
| våd, maksimal                 | egnet          |          |          |
| tør                           | betinget egnet |          |          |