



## ER-spændetang HP med tætning, ER 32, Nom. spænde-Ø d: 16mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	309377 16
GTIN	2050001765079
Artikelklasse	33F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**System-koncentricitet** og gentagelsesnøjagtighed **3 µm** (3×D, maks. = 50 mm), i forbindelse med FAHRION CENTRO P-patron.

**Korrosionsbeskyttelse:** Spændetang komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

#### Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

#### Passer til:

Præcisions-ER-spændetangspatron CENTRO P.

#### Bemærk:

· **Optimal koncentricitet kun ved anvendelse i CENTRO P-patron.**

· **Spændeområde h10 (kun nominelt mål).**

Med **tætning** til indvendig køling (kan anvendes indtil 60 bar). **Svarende til ISO 15488-A.**

### Teknisk beskrivelse

Nom. spænde-Ø d	16 mm
Adapter	ER 32
Norm	ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed	≤ 2 µm

Type	469 E
Udvendig Ø D	32,7 mm
Samlet længde L	40 mm
Produkttype	Spændetang