



ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser, ER 25, Nom. spænde-Ø d: 6mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 309375 6 |
| GTIN | 2050001765413 |
| Artikelklasse | 33F |

Beskrivelse

Udførelse:

System-koncentricitet og gentagelsesnøjagtighed **3 µm** (3×D, maks. = 50 mm), i forbindelse med FAHRION CENTRO P-patron.

Korrosionsbeskyttelse: Spændetang komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Passer til:

Præcisions-ER-spændetangspatron CENTRO P.

Bemærk:

- **Optimal koncentricitet kun ved anvendelse i CENTRO P-patron.**
- **Spændeområde h10 (kun nominelt mål).**

Med **tætning** til indvendig køling (kan anvendes indtil 60 bar) og **sprøjtedyser**. **Svarende til ISO 15488-A.**

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|-------------|
| Nom. spænde-Ø d | 6 mm |
| Adapter | ER 25 |
| Norm | ISO 15488-A |

| | |
|---------------------|------------|
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 2 μm |
| Type | 429 E |
| Udvendig Ø D | 25,7 mm |
| Samlet længde L | 34 mm |
| Produkttype | Spændetang |