

**ER-spændetang HP, ER 40, Nom. spænde-Ø d: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309379 14
GTIN	2050001768421
Artikelklasse	39Y

Beskrivelse**Udførelse:**

System-koncentricitet og gentagelsesnøjagtighed **3 µm** (3×D, maks. = 50 mm), i forbindelse med FAHRION CENTRO P-patron.

Korrosionsbeskyttelse: Spændetang komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Passer til:

Præcisions-ER-spændetangspatron CENTRO P.

Bemærk:

- **Optimal koncentricitet kun ved anvendelse i CENTRO P-patron.**
- **Spændeområde h10 (kun nominelt mål).**

Teknisk beskrivelse

Nom. spænde-Ø d	14 mm
Adapter	ER 40
Norm	ISO 15488-B
Rundløbsnøjagtighed	≤ 2 µm
Type	472 E

Udvendig Ø D	41 mm
Samlet længde L	46 mm
Produkttype	Spændetang