



ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser, ER 32, Nom. spænde-Ø d: 12mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	309378 12
GTIN	2050001766380
Artikelklasse	33F

Beskrivelse

Udførelse:

System-koncentricitet og gentagelsesnøjagtighed **3 µm** (3×D, maks. = 50 mm), i forbindelse med FAHRION CENTRO P-patron.

Korrosionsbeskyttelse: Spændetang komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Passer til:

Præcisions-ER-spændetangspatron CENTRO P.

Bemærk:

- **Optimal koncentricitet kun ved anvendelse i CENTRO P-patron.**
- **Spændeområde h10 (kun nominelt mål).**

Med **tætning** til indvendig køling (kan anvendes indtil 60 bar) og **sprøjtedyser**. **Svarende til ISO 15488-A.**

Teknisk beskrivelse

Nom. spænde-Ø d	12 mm
Adapter	ER 32
Norm	ISO 15488-A

Rundløbsnøjagtighed	≤ 2 μm
Type	469 E
Udvendig Ø D	32,7 mm
Samlet længde L	40 mm
Produkttype	Spændetang