

**FAHRION®**  
FAHRION® PROTECT**ER-spændetang HP med tætning og sprøjtedyser, ER 32, Nom. spænde-Ø d: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309378 14
GTIN	2050001767790
Artikelklasse	33F

**Beskrivelse****Udførelse:**

**System-koncentricitet** og gentagelsesnøjagtighed **3 µm** (3×D, maks. = 50 mm), i forbindelse med FAHRION CENTRO P-patron.

**Korrosionsbeskyttelse:** Spændetang komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

**Fordel:**

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

**Passer til:**

Præcisions-ER-spændetangspatron CENTRO P.

**Bemærk:**

- **Optimal koncentricitet kun ved anvendelse i CENTRO P-patron.**
- **Spændeområde h10 (kun nominelt mål).**

Med **tætning** til indvendig køling (kan anvendes indtil 60 bar) og **sprøjtedyser**. **Svarende til ISO 15488-A.**

**Teknisk beskrivelse**

Nom. spænde-Ø d	14 mm
Adapter	ER 32
Norm	ISO 15488-A

Rundløbsnøjagtighed	≤ 2 μm
Type	469 E
Udvendig Ø D	32,7 mm
Samlet længde L	40 mm
Produkttype	Spændetang