

**ER-spændetang HP, ER 40, Nom. spænde-Ø d: 11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309379 11
GTIN	2050001768780
Artikelklasse	39Y

**Beskrivelse****Udførelse:**

**System-koncentricitet** og gentagelsesnøjagtighed **3 µm** (3×D, maks. = 50 mm), i forbindelse med FAHRION CENTRO P-patron.

**Korrosionsbeskyttelse:** Spændetang komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

**Fordel:**

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

**Passer til:**

Præcisions-ER-spændetangspatron CENTRO P.

**Bemærk:**

- **Optimal koncentricitet kun ved anvendelse i CENTRO P-patron.**
- **Spændeområde h10 (kun nominelt mål).**

**Teknisk beskrivelse**

Nom. spænde-Ø d	11 mm
Adapter	ER 40
Norm	ISO 15488-B
Rundløbsnøjagtighed	≤ 2 µm
Type	472 E

Udvendig Ø D	41 mm
Samlet længde L	46 mm
Produkttype	Spændetang