

**ER-spændetang til snittap med tætning, ER 20, Nom. spænde-Ø d: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309406 8
GTIN	2050001767394
Artikelklasse	39Y

Beskrivelse**Udførelse:**

Med indvendig firkant til positiv medbringning af snittappen.

Med tætningsprop til indvendig køling (op til maks. 60 bar!).

FAHRION®-korrosionsbeskyttelse:

- Spændetang komplet overfladebehandlet, også funktionsfladerne.
- Forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner, FAHRION-spændepatroner også til præcisions-ER-spændetangspatroner Centro P.

Bemærk:

FAHRION® spændetænger svarende til ISO 15488-A.

Teknisk beskrivelse

Nom. spænde-Ø d	8 mm
Adapter	ER 20
Norm	ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed	≤ 10 µm
Type	4276 E

Udvendig Ø D	20,7 mm
Samlet længde L	31,5 mm
Produkttype	Spændehoved