

Garant**CDCT S40101, Type: HB7410****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268520 HB7410
GTIN	4062406057343
Artikelklasse	211

Beskrivelse

CDCT S40101 HB7410 Type: HB7410

Spånbryder: TIS

Skæredybde a_p : 0,05 - 0,23 mmTilspænding f : 0,05 - 0,23 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 40 - 90 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde a_p	0,05 - 0,23 mm
Skæremateriale	HM
Spånbryder	TIS
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	40 - 90 m/min
Hjørneradius	0,1 mm
Primær anvendelse	Ti

Tilspænding f	0,05 - 0,23 mm/o
Type	HB7410
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Belægning	TiN
ISO-kode, vendeskærsplatte	CDCT S40101
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning