

**Garant****CDCT S40104, Type: HB7410****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268540 HB7410
GTIN	4062406057466
Artikelklasse	211

**Beskrivelse**

CDCT S40104 HB7410 Type: HB7410

Spånbryder: TIS

Skæredybde  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mmTilspænding  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 40 - 90 m/min**Teknisk beskrivelse**

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding $f$	0,05 - 0,23 mm/o
Skæremateriale	HM
Skæredybde $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Spånbryder	TIS
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	40 - 90 m/min

Primær anvendelse	TI
Hjørneradius	0,4 mm
Type	HB7410
Belægning	TiN
ISO-kode, vendeskærsplatte	CDCT S40104
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning