

Garant**CDCT S40102, Type: HB7125-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268530 HB7125-1
GTIN	4062406057435
Artikelklasse	21I

Beskrivelse

CDCT S40102 HB7125-1 Type: HB7125-1

Spånbryder: VS

Skæredybde a_p : 0,05 - 0,23 mmTilspænding f : 0,05 - 0,23 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 140 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	M
Type	HB7125-1
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,05 - 0,23 mm
Hjørneradius	0,2 mm
Spånbryder	VS
Skæremateriale	HM

Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,05 - 0,23 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 140 m/min
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	CDCT S40102
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning