

Garant**CDCT S40102, Type: HB7410****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268530 HB7410
GTIN	4062406057411
Artikelklasse	211

Beskrivelse

CDCT S40102 HB7410 Type: HB7410

Spånbrøder: TIS

Skæredybde a_p : 0,05 - 0,23 mmTilspænding f : 0,05 - 0,23 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 40 - 90 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	40 - 90 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	Ti
Hjørneradius	0,2 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,23 mm/o
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,05 - 0,23 mm

Spånbryder	TIS
Type	HB7410
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Belægning	TiN
ISO-kode, vendeskærsplatte	CDCT S40102
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning