

Garant**CDCT S40104, Type: HB7125-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268540 HB7125-1
GTIN	4062406057480
Artikelklasse	211

Beskrivelse

CDCT S40104 HB7125-1 Type: HB7125-1
Spånbrøder: VS
Skæredybde a_p : 0,05 - 0,23 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,23 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 140 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 140 m/min
Skæredybde a_p	0,05 - 0,23 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	M
Type	HB7125-1
Skærebetingelse	kontinuerlig

Spånbryder	VS
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tilspænding f	0,05 - 0,23 mm/o
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	CDCT S40104
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning