

**Garant****CDCT S40104, Type: HB7035****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268540 HB7035
GTIN	4062406057442
Artikelklasse	211

**Beskrivelse**

CDCT S40104 HB7035 Type: HB7035

Spånbryder: SF

Skæredybde  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mmTilspænding  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 150 m/minSkærehastighed  $v_c$ , sekundær anvendelse: 60 - 150 m/min**Teknisk beskrivelse**

Sekundær anvendelse	K
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed $v_c$ , sekundær anvendelse	60 - 150 m/min
Skæredybde $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Type	HB7035

Skæremateriale	HM
Spånryder	SF
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 150 m/min
Primær anvendelse	P
Tilspænding $f$	0,03 - 0,25 mm/o
Belægning	TiN
ISO-kode, vendeskærsplatte	CDCT S40104
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning