

Garant**GPCT S50102, Type: HB7410****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268560 HB7410
GTIN	4062406057534
Artikelklasse	211

Beskrivelse

GPCT S50102 HB7410 Type: HB7410

Spånryder: TIS

Skæredybde a_p : 0,05 - 0,35 mmTilspænding f : 0,05 - 0,23 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 40 - 90 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	40 - 90 m/min
Spånryder	TIS
Type	HB7410
Primær anvendelse	Ti
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,2 mm

Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,05 - 0,35 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,23 mm/o
Belægning	TiN
ISO-kode, vendeskærsplatte	GPCT S50102
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning