

Garant**GPCT S50104, Type: HB7410****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268570 HB7410
GTIN	4062406057589
Artikelklasse	211

Beskrivelse

GPCT S50104 HB7410 Type: HB7410

Spånbryder: TIS

Skæredybde a_p : 0,05 - 0,35 mmTilspænding f : 0,05 - 0,23 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 40 - 90 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde a_p	0,05 - 0,35 mm
Primær anvendelse	Ti
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	40 - 90 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB7410
Skæremateriale	HM

Spånbryder	TIS
Tilspænding f	0,05 - 0,23 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Belægning	TiN
ISO-kode, vendeskærsplatte	GPCT S50104
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning