

Garant**GCCT 060202, Type: HU7310**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268590 HU7310
GTIN	4062406057633
Artikelklasse	211

Beskrivelse

GCCT 060202 HU7310 Type: HU7310

Spånbryder: AF

Skæredybde a_p : 0,05 - 1,6 mmTilspænding f : 0,03 - 0,25 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 300 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Spånbryder	AF
Skæredybde a_p	0,05 - 1,6 mm
Primær anvendelse	N
Tilspænding f	0,03 - 0,25 mm/o
Type	HU7310

Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 300 m/min
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	GCCT 060202
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning