

Garant**TDAT 070101, Type: HB7410**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268620 HB7410
GTIN	4062406057756
Artikelklasse	21I

Beskrivelse

TDAT 070101 HB7410 Type: HB7410

Spånbryder: TIS

Skæredybde a_p : 0,05 - 0,23 mmTilspænding f : 0,05 - 0,23 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 40 - 90 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,1 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	40 - 90 m/min
Primær anvendelse	Ti
Spånbryder	TIS
Tilspænding f	0,05 - 0,23 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Type	HB7410
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,05 - 0,23 mm

Skæremateriale	HM
Belægning	TiN
ISO-kode, vendeskærsplatte	TDAT 070101
Antal skift/skær	3
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning