

**Garant****GCCT 060202, Type: HB7410**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268590 HB7410
GTIN	4062406057657
Artikelklasse	211

## Beskrivelse

GCCT 060202 HB7410 Type: HB7410

Spånbryder: TIS

Skæredybde  $a_p$ : 0,05 - 0,35 mmTilspænding  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 40 - 90 m/min

## Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	40 - 90 m/min
Tilspænding $f$	0,05 - 0,23 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde $a_p$	0,05 - 0,35 mm
Spånbryder	TIS
Type	HB7410

Primær anvendelse	Ti
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	0,2 mm
Belægning	TiN
ISO-kode, vendeskærsplatte	GCCT 060202
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning